

品番：EA215BK-12

品名：12mm レバー式ベンダー

	販売価格	26,200円(税抜)／ 28,820円(税込)		
	カタログ価格	26,200円(税抜)／28,820円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 9 (2024/05/16 23:10現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	0016ページ		



仕様

メーカー	BBKテクノロジーズ	型番	3564-FM-12
銅管外径	12mm	全長(mm)	620
材質	炭素鋼	最大曲げ角	90°
曲げ半径(mm)	38.1	高さ(mm)	140
重量	2.8kg		
シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)			
パイプに固定することができます。			
肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応			
銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてパイプ固定での使用が可能です。			
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安としてください。			
SUS・銅管用			

