

品番：EA217-5

品名：5/8"レバー式チューブベンダー



グリップカラー…品番により異なります。
-4:青、-5:赤、-6:黒



販売価格	25,800円(税抜) / 28,380円(税込)		
カタログ価格	25,800円(税抜) / 28,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 72 (2026/05/28 04:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0015ページ		



品番	品名	規格	単位	在庫
EA217-4	5/8"レバー式チューブベンダー	青	個	72
EA217-5	5/8"レバー式チューブベンダー	赤	個	72
EA217-6	5/8"レバー式チューブベンダー	黒	個	72

狭い場所での配管作業に便利です

仕様

銅管外径	5/8"	水道管呼径	1/2"
全長	570mm	重量	2.11kg
グリップカラー	赤	冷媒管呼径	15.88mm
幅	135mm	材質	アルミダイキャスト
最大曲げ角	90°		
なまし銅管専用			
45°、90°の目盛付			
狭い場所での配管作業に便利です。			
可動ハンドルは取りはずしできます。			
サイズ毎にグリップの色を替えています。			
壁持ち出しパイプなどを曲げるのに便利です。			
ハンドルは力の入りやすい角度にしてあります。			
ベンダーシューなど主要パーツはアルミダイキャストで軽量、高強度です。			
エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ることを、設置工事中や設置			

後に冷媒を漏洩させないことが重要です。

曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.