

品番：EA240RE-1

品名：1/2",3/4" 電動フレキ管つば出し機



販売価格	85,000円(税抜) / 93,500円(税込)		
カタログ価格	85,000円(税抜) / 93,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 00:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0189ページ1074ページ		



仕様

メーカー	レックス工業 (REX)	型番	424979
用途	水用ステンレスフレキシブル管のツバ出し	適合サイズ	呼び13(1/2") 呼び20(3/4")
ツバ出し数	2山・3山	加工方式	偏芯コーン (定圧押付回転方式)
スイッチ	正回転／逆回転仕様	回転数	0～290rpm
動力	直流整流子モーター	ツバ出し加工可能回数	3/4のステンレスフレキシブル管を満充電で約200口(使用状況により変化します。)
加工時間	約5秒	バッテリー	10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約70分
サイズ	108×72×261(H)mm (充電池含)	ケースサイズ	440×366×113(H)mm
重量	1320g(電池含)	付属品	10.8Vバッテリー、充電器、電源コード、クランプ(1/2"・3/4")、フレキ管カッター、ケース、2.5mm六角棒レンチ、取扱説明書

誰でも簡単にツバ出し加工ができる、電動フレキ管ツバ出し機

約5秒でつば出し加工が可能

リチウムイオン電池採用により、継ぎ足し充電が可能です。

正・逆回転の切り替えが容易なシーソースイッチで作業効率UP!

※水用フレキ管専用です。灯油やガスなど、水以外のフレキ管には使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.