


品番：EA275H


品名：1/4"-7/8" チューブベンダー-セット(油圧式)



販売価格	99,800円(税抜) / 109,780円(税込)		
カタログ価格	99,800円(税抜) / 109,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/13 05:30現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0014ページ		



ガイドはクイック式で簡単脱着。



小さい力で大きな管を曲げることができます。

仕様

曲げ能力	1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8"	曲げ半径	1/4"(31mm)・5/16"(31mm) 3/8"(31mm)・1/2"(34mm) 5/8"(49mm)・3/4"(80mm) 7/8"(88mm)
最大曲げ角度	90°	本体全長	307mm
本体重量	2.3kg	ケースサイズ	440(W)×290(D)×110(H)mm
セット重量	6kg		

なまし銅管専用

※直管を曲げる時は焼きなましてください。

空調管の7/8"給湯管の3/4"まで使用できます。

逆作用対応(別途)

ガイドはクイック式で簡単脱着

エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ることに、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。

曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。

※油圧用オイルはEA920AM-0.3を使用することが可能です。

代替品



品番 EA275R
コメント ラチェット式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.