


品番：EA300-10B

品名：20m ガスリール(酸素・アセチレン用)



販売価格	69,600円(税抜) / 76,560円(税込)		
カタログ価格	69,600円(税抜) / 76,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/17 23:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0071ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	GEL-20
商品名	ガスリール	用途	ガス溶接・溶断作業に
仕様	吹管取付金具:袋ナット 酸素・アセチレンガス用	ホース長	一次側:2m 二次側:20m
ホースサイズ	酸素:(外径)11.8×(内径)5mm アセチレン:(外径)11.5×(内径)5mm	ホース材質	スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース
使用圧力	酸素:0.97MPa(9.9kgf/cm ²)以下 アセチレン:0.098MPa(1.0kgf/cm ²)以下	本体接続金具	【一次側】酸素用:右ネジ・ニップル(M16×P1.5) 【一次側】アセチレン用:左ネジ・ニップル(M16×P1.5)
吹管取付金具	【二次側】酸素用:右ネジ・袋ナット(M16×P1.5) 【二次側】アセチレン用:左ネジ・袋ナット(M16×P1.5)	重量	10.0kg

一次側・二次側ホースの先端にアポロロック仕様のプラグが付いています。

生産物賠償責任保険(PL保険)付き

手巻きタイプ

