

品番 : EA300-5

品名 : 乾式安全器(逆火防止器/可燃性ガス用)



販売価格	8,360円(税抜) / 9,196円(税込)		
カタログ価格	8,360円(税抜) / 9,196円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/14 18:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0069ページ		



## 仕様

対象ガス	アセチレン、可燃性ガス(水素を除く)	使用圧力	0.13MPa
接続口径	8A	入口接続	M16×1.5(左メス)
出口接続	M16×1.5(左オス)	全長	78mm
重量	239g	材質	C3771B、SUS316L
流量	2m <sup>3</sup> /h(標準状態) (P2=0.05MPa時)		

調整器用・配管取出し口用

完全密封型消炎構造

トリックカム復元方式

小型軽量の乾式安全器です。

逆火防止に。

安全性が高く、トリックカム復元方式採用で作業性も優れていて作動時のリセットが簡単に行えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

