



品番：EA300-7B

品名：425mm 中型溶接溶断器(酸素・アセチレン用)



販売価格	27,700円(税抜)／30,470円(税込)			
カタログ価格	27,700円(税抜)／30,470円(税込)			
在庫数	最新在庫: 5 (2025/06/14 07:15現在)			
商品入数	1	販売単位	組	
カタログページ	0070ページ			



仕様

対象ガス	酸素・アセチレン用	全長	425mm
重量	850g	溶接火口	#200、#450 各1個付
熔断火口	#1、#2 各1個付	火口能力	#1:板厚5mmまでの切断可能 #2:板厚15mmまでの切断可能

切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。			
火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。			
溶接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。			
溶接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。			
※重要※ 可燃性ガス及び酸素を使用し金属の溶接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1～3のいずれかの資格が必要です。 資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。 労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則) 1. ガス溶接作業主任者免状を受けたもの 2. ガス溶接技能講習を終了したもの 3. その他労働大臣が定めるもの			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

