品番: EA300-9B

品名: 20m 逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用)



販売価格	111,600円(税抜) / 122,760円(税込)				
カタログ価 格	111,600円(税抜)/122,760円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/20 05:48現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0072ページ				









仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	GDX-20Z
商品名	ガスリール	用途	ガス溶接・溶断作業に
仕様	吹管取付金具:逆火防止器付(アポロコック仕様) 酸素・アセチレンガス用	ホース長	一次側:2m 二次側:20m
ホースサイズ	酸素:(外径)11.8×(内径)5mm アセチレン:(外径)11.5×(内径)5mm	ホース材質	スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋 入ツインホース
使用圧力	酸素:0.97MPa(9.9kgf/c㎡)以下 アセチレン:0.098MPa(1.0kgf/c㎡) 以下	本体接続金具	【一次側】酸素用:右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用:左ネジ・ニップル・M16×P1.5
吹管取付金具	【二次側】酸素用:クイックジョイントオスメス一式(右ネジM16xP1.5)+酸素用逆火防止器【二次側】アセチレン用:クイックジョイントオスメス一式(左ネジM16xP1.5)+アセチレン用逆火防止器	逆火防止器仕様	逆止弁作動圧力:0.0015MPa(0.015 kgf/c㎡)
重量	12.7kg		

インレット(分配器)はアルミダイキャスト製です。また、ガス漏れによる爆発の危険を防ぐフィルター付安全ガス抜孔を設けています。

一次側ホースの先端はアポロコック仕様のプラグが付いています。

受注生産品	
生産物賠償責任保険(PL保険)付	
手巻きタイプ	
折りたたみ式ハンドル	
堅牢な安全設計のガスリールです。	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.