


品番 : EA300AC-30

品名：(5+5mm)x30m カプラ付ツインホース



販売価格	48,200円(税抜)／ 53,020円(税込)			
カタログ価格	48,200円(税抜)／53,020円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 21:33現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0072ページ			



商品名	メーカー名	備考
アポロコック	小池酸素	—
子ヨコック	千代田精機	アポロコックと互換性あり
0ジョイント	千代田精機	ミニカブラと互換性あり
ミニカブラ	日産工業	—

超軽量ホース(従来ホースの約半分)

仕様

内径×外径	5.0×11.5mm	全長	30m
最高使用圧力	0.99MPa	使用ガス	酸素+アセチレン
破壊圧力	3MPa (ジョイントが破壊する最小圧力値です)	使用温度	−10℃～+60℃
接続形状	Qジョイント		

超軽量ホース（従来ホースの約半分）

柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい)

優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)

ミニカプラと互換性があります。

代替品



品番	EA300AC-30A
コメント	変更:両端7°リンク*付、耐久性UP

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.