

品番：EA300AD-10

品名：(5+5mm)x10m カプラ付ツインホース



販売価格	25,600円(税抜)／28,160円(税込)		
カタログ価格	25,600円(税抜)／28,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/18 09:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

内径×外径	5×11.7mm	全長	10m
最高使用圧力	0.99MPa	使用ガス	酸素+アセチレン、プロパン、水素+エチレン混合ガス等
破壊圧力	3MPa	材質	内管ゴム:耐ガス性合成ゴム 補強層:抗張力合成繊維 外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合成ゴム
接続形状	チョコック(アポロコック)仕様		
超軽量(従来ホースの1/2)			
柔軟性、頑丈性及び長寿命			
作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)			

代替品

	品番 EA300AD-10A コメント 変更:両端ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ付、耐久性UP
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.