

品番：EA300AD-10A

品名：(5+5mm)x 10m カプラ付ツインホース



販売価格	25,600円(税抜) / 28,160円(税込)		
カタログ価格	25,600円(税抜) / 28,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/13 06:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

使用ガス	酸素+アセチレン、プロパン、水素+エチレン混合ガス等	内径	5mm
外径	11.7mm	ホース長	10m
使用圧力	1MPa以下	破壊圧力	3MPa
接続形状	チョック(アポロック)仕様	材質	内管ゴム:耐ガス性合成ゴム 補強層:抗張力合成繊維 外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合成ゴム
重量	3kg		

両端スプリング付き

柔軟性、頑丈性に優れています。

ひび割れ防止なので、ホースの耐久性が上がりました。

よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。

超軽量(従来ホースの1/2)

継手にチョック(ロック機構付)が付いてアポロック(メーカー製)と互換性があります。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.