

品番：EA300AD-30A

品名：(5+5mm)x 30m カプラ付ツインホース



販売価格	45,700円(税抜) / 50,270円(税込)		
カタログ価格	45,700円(税抜) / 50,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 17:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

使用ガス	酸素+アセチレン、プロパン、水素+エチレン混合ガス等	内径	5mm
外径	11.7mm	ホース長	30m
使用圧力	1MPa以下	破壊圧力	3MPa
接続形状	チョック(アポロック)仕様	材質	内管ゴム:耐ガス性合成ゴム 補強層:抗張力合成繊維 外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合成ゴム
重量	8.2kg		

両端スプリング付き

柔軟性、頑丈性に優れています。

ひび割れ防止なので、ホースの耐久性が上がりました。

よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。

超軽量(従来ホースの1/2)

継手にチョック(ロック機構付)が付いてアポロック(メーカー製)と互換性があります。

