


品番：EA300AX-5

品名：5.0m ガス圧テスト用ホース



販売価格	22,700円(税抜)／24,970円(税込)		
カタログ価格	22,700円(税抜)／24,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/05 00:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

適用ガス	窒素、アルゴン	使用圧力	MAX14.7MPa
使用温度	-40～+70℃	接続	入口側:M16P1.5(右)袋ナット 出口側:RC1/4(PT1/4”メス)
最小曲げ半径	50mm	試験圧力	450kg/cm ²
補強層	2P	ホース内径	6.3mm
ホース外径	12.9mm	ホース長	5m
ホースカラー	グレー		
補強層に特殊合成繊維ブレード 2P使用のため、高圧に耐えます。			

代替品

	品番	EA301KD-5
	コメント	接続径1/4”フレア

