



品番：EA300BA-1

品名：5mm 酸素用プラグ(Qジョイント)



販売価格	770円(税抜)／847円(税込)			
カタログ価格	770円(税抜)／847円(税込)			
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/31 21:06現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0070ページ			



オジョイント(アボロコック)仕様と
Aジョイント仕様はカブラの形
状が異なる為、適合しません。

仕様

適合ガス	酸素	使用圧力	最高圧力1MPa以下
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)	材質	本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス
使用温度	−10℃〜+60℃	用途	マイルドホース用
適合ホース径	5mm	ホース側	タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
適合カブラ	EA300BA-2、BB-4		
ミニカブラと互換性があります。			