

品番：EA300BA-10

品名：5mm 溶接器用カプラセット(Qジョイント/酸素用)



販売価格	6,890円(税抜) / 7,579円(税込)		
カタログ価格	6,890円(税抜) / 7,579円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/03 16:05現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0073ページ		



仕様

<セット内容>	4点セット組み EA300BA-1(酸素用プラグ(5mm)) EA300BA-2(酸素用カプラー(5mm)) EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側]) EA300BB-4(調整器用酸素用カプラー)			
材質				
本体	ソケット:真鍮、プラグ:鋼	パッキン	ニトリルゴム	
スプリング	ステンレス			
共通仕様				
使用温度	-10℃~+60℃	使用圧力	最高圧力1MPa以下	
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)	適合ガス	酸素	
適合ホース径	5mm			
酸素用プラグ仕様				
用途	中間用	ホース側	タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)	

酸素用カプラー仕様			
酸素用プラグ仕様			
用途	溶接器用	接続ネジ	M16×P1.5(右メネジ 溶接器の酸素側接続口にねじ込みます。)
調整器用酸素用カプラー仕様			
用途	調整器用	接続ネジ	M16×P1.5(右メネジ 酸素調整器の接続口にねじ込みます。)
ミニカプラーと互換性があります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.