

品番：EA300BA-20

品名：5mm 溶接器用カプラセット(Qジョイント/ガス用)



販売価格	8,560円(税抜) / 9,416円(税込)		
カタログ価格	8,560円(税抜) / 9,416円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/25 00:38現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0070ページ		



品名	EA300BA-11	EA300BA-12	EA300BB-13	EA300BB-14
規格	5mm	5mm	5mm	5mm
材質	銅	銅	銅	銅
用途	ガス用プラグ	ガス用カプラ	ガス用プラグ[器具側]	調整器用ガス用カプラ



カプラメーカー商品種類		
品名	メーカー名	備考
アロコック	小糸産業	—
手ヨコック	千代田機械	アロコックと互換性あり
Qジョイント	千代田機械	ミニカプラと互換性あり
ミニカプラ	日産工業	—

▲注意 Qジョイント仕様はカプラの形状が異なる為、適合しません。

仕様

<セット内容>	EA300BA-11 (ガス用プラグ (5mm)) EA300BA-12 (ガス用カプラ (5mm)) EA300BB-13 (ガス用プラグ[器具側]) EA300BB-14 (調整器用ガス用カプラ)	材質	本体:真鍮(ソケット)、プラグ(銅) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス
使用温度	-10℃~+60℃	使用圧力	最高圧力1MPa以下
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)	適合ガス	アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
適合ホース径	5mm		

ガス用プラグ仕様

用途:ガス・マイルドホース用

ホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定してください)

ガス用カプラ・ガス用プラグ[器具側]仕様

用途:溶接器用

接続ねじ:M16×P1.5左メネジ (ガス調整器の接続口にねじ込みます。)

調整器用ガス用カプラ仕様

用途:調整器用

接続ねじ:M16×P1.5(左メネジ (ガス調整器の接続口にねじ込みます。))

ミニカプラと互換性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.