

品番：EA300BB-10

品名：8mm 溶接器用カプラセット(Qジョイント/酸素用)




4点セット組

販売価格	8,050円(税抜)／8,855円(税込)		
カタログ価格	8,050円(税抜)／8,855円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/31 17:44現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0070ページ		



4点セット組





商品名	メーカー名	備考
アロコック	小島製作所	—
テヨコック	千代田機械	アロコックと互換性あり
Qジョイント	千代田機械	ミニカプラと互換性あり
ミニカプラ	日機工業	—

テヨコック(アロコック)仕様と
▲注意 Qジョイント仕様はカブラの形
状が異なる為、適合しません。

仕様

<セット内容>	4点組セット EA300BB-1(酸素用プラグ) EA300BB-2(酸素用カプラ) EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側]) EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)	共通仕様	適合ガス:酸素 使用圧力:最高圧力1MPa以下 破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。) 材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス 使用温度:−10℃〜+60℃
酸素用プラグ・酸素用カプラ仕様(Qジョイント)	用途:1/4”×5/16”酸素・ホース用 適合ホース径:8mm ホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)	酸素用プラグ(溶接器側)仕様	用途:M16×1.5(右)酸素・トーチ用 適合ホース径:8mm、5mm
酸素用カプラ(調整器側)仕様	用途:M16×1.5(右)酸素・ゲージ用 適合ホース径:8mm、5mm		

ミニカプラと互換性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.