



品番：EA300BB-2

品名：8mm 酸素用カプラー(Qジョイント)



販売価格	2,850円(税抜)／3,135円(税込)		
カタログ価格	2,850円(税抜)／3,135円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/31 19:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0070ページ		



商品名	メーカー名	備考
アボロコック	小糸産業	—
オジョイント	千代田精機	アボロコックと互換性あり
Qジョイント	千代田精機	ミニカブラと互換性あり
ミニカブラ	石川工業	—

オジョイント(アボロコック)仕様と
Aジョイント仕様はカブラの形
状が異なる為、適合しません。

仕様

適合ガス	酸素	使用圧力	最高圧力1MPa以下
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)	材質	本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス
使用温度	−10℃～+60℃	用途	1/4”×5/16” 酸素・ホース用
適合ホース径	8mm	ホース側	タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
適合カブラ	EA300BB-1、BB-3		

ミニカブラと互換性があります。