

品番：EA300BB-20

品名：9mm 溶接器用カプラセット(Qジョイント/ガス用)



販売価格	8,560円(税抜) / 9,416円(税込)		
カタログ価格	8,560円(税抜) / 9,416円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/25 00:39現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0070ページ		



品名	EA300BB-11	EA300BB-12	EA300BB-13	EA300BB-14
規格	9mm	9mm	9mm	9mm
材質	真鍮	真鍮	真鍮	真鍮
用途	ガス用プラグ	ガス用カプラー	ガス用プラグ[器具側]	調整器用ガス用カプラー



カプラメーカー商品種類		
品名	メーカー名	備考
アセチレン	小島製作所	—
手動コック	千代田機械	アセチレンと天然ガスの両方に使用可能
Qジョイント	千代田機械	アセチレンと天然ガスの両方に使用可能
ミニカプラ	—	—

手動コック(アセチレンコック)仕様とQジョイント仕様はカプラーの形状が異なる為、適合しません。

仕様

<セット内容>	4点セット組 EA300BB-11(ガス用プラグ(9mm)) EA300BB-12(ガス用カプラー(9mm)) EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側]) EA300BB-14(調整器用ガス用カプラー)	適合ガス	アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
適合ホース径	9mm	ホース側	タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
材質	本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス	使用圧力	最高圧力1MPa以下
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)	使用温度	-10℃~+60℃
用途	ガス用プラグ:5/16"×3/8"ガス・ホース用 ガス用カプラー:5/16"×3/8"ガス・ホース用 ガス用プラグ(器具側):M16×1.5(左)酸素・トーチ用 調整器用ガス用カプラー:M16×1.5(左)ガス・ゲージ用		

Qジョイント仕様

ミニカプラと互換性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.