



品番：EA300BB-3

品名：[サイズ 共用] 酸素用プラグ(溶接器側)



販売価格	1,170円(税抜)／1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜)／1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/31 19:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0070ページ		



※アロコック(アロコック)仕様とQジョイント仕様はカプラの形状が異なる為、適合しません。

仕様

適合ガス	酸素	使用圧力	最高圧力1MPa以下
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)	材質	本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス
使用温度	−10℃～+60℃	用途	M16×1.5(右) 酸素・トーチ用
適合カプラ	EA300BA-2、BB-2	重量	41g
接続ネジ	M16×P1.5(右メネジ 溶接器の酸素側接続口にねじ込みます。)		
ミニカプラと互換性があります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.