

品番：EA300BC-1

品名：5mm 酸素用プラグ/タケノコ(チヨコック)



販売価格	770円(税抜)／847円(税込)		
カタログ価格	770円(税抜)／847円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/25 02:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0070ページ		



品名	メーカー名	備考
アポロコック	小糸産業	—
チヨコック	千代田精機	アポロコックと互換性あり
Oジョイント	千代田精機	ミニカプラと互換性あり
ミニカプラ	百保工業	—

品名	メーカー名	備考
アポロコック	小糸産業	—
チヨコック	千代田精機	アポロコックと互換性あり
Oジョイント	千代田精機	ミニカプラと互換性あり
ミニカプラ	百保工業	—

チヨコック(アポロコック)仕様と
A300 Oジョイント仕様はカプラの形
状が異なる為、適合しません。

仕様

適合ガス	酸素	使用圧力	1MPa以下
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値です。)	材質	本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス
使用温度	−10℃～+60℃	用途	酸素・マイルドホース用
適合ホース径	5mm	適合カプラ	EA300BC-2、BC-12
アポロコックと互換性があります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.