


品番：EA300C

品名：溶接溶断セット(アセチレン・酸素)



販売価格	224,000円(税抜) / 246,400円(税込)		
カタログ価格	224,000円(税抜) / 246,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 12:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0068ページ		



仕様

〈セット内容〉	台車 酸素容器(内容積:3.6L)※未充填 アセチレン容器(内容積:3.6L)※未充填 酸素圧力調整器 アセチレン圧力調整器 1次酸素連結管 1次アセチレン・ホース 溶断ホース・セット(酸素・アセチレン(4m)) ニューグリッター中切断器(入口:チヨコックなし) ニューグリッター中溶接竿 中型溶接火口(#200・#450) 中型切断火口(#1・#2) スパナ 容器開閉ハンドル 点火用ライター 掃除針	アセチレンボンベ	3.6L
酸素ボンベ	3.6L	収納ケースサイズ	350(W)×215(D)×730(H)mm
総重量	30kg	溶接火口	#200・#450
溶断火口	#1・#2	作業能力	中型溶接器(#200):6mmの鉄板を連続約1.5時間溶接可能 中型切断器(#1):10mmの鉄板を連続約12m切断

小型軽量・便利な携帯用ガス溶断器セットです。

逆火防止器付

ホース4m(内径: ϕ 4.5mm)

※ガスは充填されていません。

※ガス溶接・切断等の業務はガス溶接技能講習を終了した者でなければ従事できません。

※ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にしてください。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.