

品番：EA300H-2

品名：溶接溶断セット(フロン・酸素)



販売価格	154,000円(税抜) / 169,400円(税込)		
カタログ価格	154,000円(税抜) / 169,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/08 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

<セット内容>	11点セット プロパンボンベ(4.7L)×1 酸素ボンベ(3.4L)×1 プロパン調整器×1 酸素調整器×1 逆火防止器×1 吹管×1 ホース4m(内径:4.5mm)×1 溶接火口: #300、#500×各1 溶断火口: #1、#2×各1 スタンド×1		
---------	--	--	--

サイズ:380×290×720(H)mm

重量:26kg

※ガスは充填されていません。

○重要

高圧ガス関連機器はその取扱いを誤ると火災、爆発などの重大事故につながる危険性がありますので、十分に注意して従事してください。

また、作業者は必ず「ガス溶接技能講習 終了証」「ガス溶接作業主任者免許」「その他労働大臣が定めるもの」のいずれかを有している者(もしくは有資格者から指導を受けた後、本取扱説明書を読み、理解した者しか、操作できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

