品番: EA300HA-2B

品名:開閉ハンドル(酸素・アセチレンボンベ用)



販売価格	600円(税抜)/660円(税込)				
カタログ価 格	600円(税抜)/660円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/07/22 00:33現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					







## 仕様

材質	スチール(メッキ仕上)	全長	145mm
幅	70mm	四角穴(対辺)	8mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・ 圧縮酸素等一般ガス用 10mm:アセチレン用
重量	180g		

酸素・アセチレンボンベボンベのバルブ開閉時の必需品

紛失防止のひも通し穴(φ9mm)が付いております。

メッキ仕上げでさびにくくなっております。

## 代替品



**品番** EA300HA-3

コメント 変更点:仕入先、メーカー違い

## 株式会社エスコ