


品番：EA300M-0

品名：ペットウェルダ―(フ°ロハ°ン・酸素)



販売価格	124,600円(税抜) / 137,060円(税込)		
カタログ価格	124,600円(税抜) / 137,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/08/04 13:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0069ページ		



満充填時、連続約2時間使用できます

仕様

セット内容	8点セット (EA303S-1)カートリッジボンベ×1 (EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1付 (EB300M-9)LPバルブ×1 (EB300M-2A)酸素調整器×1 (EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1 (EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付)×1 (EA300M-4)ショートサイズ溶接機×1 スタンド×1	酸素ボンベ	2L(※充填されておられません)
サイズ	460×190×490(H)mm	総重量	10kg
カートリッジボンベ	EA303S-1	2口溶接火口	1本(#100×2)
L型溶接火口	1本(#140×1)	推奨火口	#140まで(2口)、#315まで(L型)
満充填時、連続約2時間使用できます。			
LPバルブ			
酸素調整器			
吹管			
ホース3m(逆止弁付)			

※重要※

高圧ガス関連機器はその取扱いを誤ると火災、爆発などの重大事故につながる危険性がありますので、十分に注意して従事してください。また、作業者は必ず「ガス溶接技能講習終了証」「ガス溶接作業主任者免許」「その他労働大臣が定めるもの」のいずれかを有している者（もしくは有資格者から指導を受けた後、本取扱説明書を読み、理解した者しか、操作できません。

※ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にしてください。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.