

# 品番：EA300M-4

## 品名：280mm ショートサイズ溶接器(酸素・プロパン用)



販売価格	26,900円(税抜)／29,590円(税込)		
カタログ価格	26,900円(税抜)／29,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/14 12:55現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0070ページ		



酸素とガスをそれぞれ独立して、調節する弁が付いています

### 仕様

全長	280mm	重量	415g
溶接火口	L型サオ:#140(EA300BG-4×1個付属) 二又サオ:#100(EA300BG-3×2個付属)		

### 酸素・プロパン用

溶接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。

溶接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。

※ホース取付金具はついておりません。

### ※重要※

可燃性ガス及び酸素を使用し金属の溶接、切断または加熱作業を行う場合は  
労働安全衛生規則に基づき下記1~3のいずれかの資格が必要です。

資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。

労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則)

1. ガス溶接作業主任者免状を受けたもの
2. ガス溶接技能講習を終了したもの
3. その他労働大臣が定めるもの

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.