

品番 : EA300MB-0

品名 : ミニ溶接器(フロッパーオン・酸素)



販売価格	108,500円(税抜) / 119,350円(税込)		
カタログ価格	108,500円(税抜) / 119,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/14 06:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0069ページ		



満充填時、連続約2時間使用できます

#### 仕様

セット内容	8点セット (EA303S-1)カートリッジボンベ×1 (EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1 (EB300M-9)LPバルブ×1 (EB300MB-2A)酸素調整器×1 (EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1 (EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付)×1 溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口: #140)×1 収納ケース×1	酸素ボンベ	2L(充填されておりません)
サイズ	235×114×525(H)mm	総重量	10kg
カートリッジボンベ	EA303S-1	L型溶接火口	1本(#140×1)
推奨火口	#315まで		

満充填時、連続約2時間使用できます。

LPバルブ

酸素調整器

吹管

ホース3m(逆止弁付)

※ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にしてください。  
急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.