

品番 : EA300T

品名 : ミニ溶接器(アセチレン・酸素)



販売価格	174,000円(税抜)／191,400円(税込)		
カタログ価格	174,000円(税抜)／191,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 09:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0069ページ		



仕様

<セット内容>	11点セット 酸素ボンベ(2L)×1 アセチレンボンベ(3.6L)×1 アセチレン調整器(高圧ゲージ:2.45 MPa)×1 酸素調整器(高圧ゲージ:2.45MPa) 吹管×1 逆火防止器×1 ホース3m(逆止弁付)×1 ショート溶接火口:#100、#200、 #315×各1 スタンド×1	アセチレンボンベ	3.6L
酸素ボンベ	2L	スタンドサイズ	360×400×900(H)mm
総重量	20kg	ショート溶接火口	#100・#200・#315

アセチレン調整器

酸素調整器

逆火防止器付

吹管

ホース3m(逆止弁付)

キャスター付の為、運搬が楽です。

※ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にして下さい。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。

代替品

	<p>品番 EA300T-1 コメント 変更点:EA品番</p>
--	--------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.