

品番：EA301KC-1

品名：高圧気密検査用バルブ



仕様

メーカー	ロテックス (ROTEX)	型番	RP1155
接続径	ホース側:1/4”フレア(オス) ゲージ側:1/4”フレア(メス)	最高使用圧力	10MPa
用途	高圧気密耐圧検査用の制御用バルブに。		
バルブはガス圧の細かな調整が容易なニードル式			