

品番：EA303C

品名：1850℃ 自動点火ブロートーチ



販売価格	9,460円(税抜) / 10,406円(税込)		
カタログ価格	9,460円(税抜) / 10,406円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 14:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

火口径	19mm	ロウ付能力	3/4"まで
温度	1850℃	トーチサイズ	150mm
交換用ガス	EA303E-1、EA303E-1A		


自動点火

セルフヒーティング機構でEA303E-1でも逆さ使用ができます。

<注意>

- 1.構造上、ガスの通り道が長く、エア抜けが遅い場合がありますので、初期段階にて着火しにくいことがあります。新しいカートリッジを装着した時は充分にエアを抜いてから着火してください。
- 2.逆さ使用する場合は、ノズルのセルフヒーティング機構部分のパイプを充分に加熱する必要があります。着火させてから約5～10秒間立てたままにしておきその後逆さまにご使用ください。
- 3.プロパンとブタンの混合率が40%60%のため、一般的な寒冷地仕様のプロパン50%、ブタン50%と比較し、外気温度によって着火しにくい場合があります。

代替品

	品番 EA303FA-1 コメント メーカー違い、仕様をご確認ください
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.