品番: EA303FA-1

品名:1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)



販売価格	5,000円 (税抜)/ 5,500円(税込)					
カタログ価 格	5,000円(税抜)/5,500円(税込)					
在庫数	最新在庫: 12 (2025/12/16 23:44現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0073ページ					









メーカー	新富士バーナー	型番	RZ-840
商品名	パワートーチ	使用ガス	EA303FA-10
ガス成分	液化ブタン、液化プロパン	火口サイズ	20mm
火炎温度	1000∼1600℃	燃焼時間	約1時間10分
ガス消費量	約253g/h	ガス容量	220g
総重量	550g		

自動着火式

操作性に優れたヨコ型トリガー方式

ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。

半田付けなどに大変有効です。

逆さ使用可能です。

その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。

空気調整レバーによって火炎温度の、ガス調整レバーによって火力の調整が細かく設定可能。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.