品番: EA303FA-2

品名:2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型)



販売価格	<b>5,500円</b> (税抜)/ 6,050円(税込)					
カタログ価 格	5,500円(税抜)/6,050円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/12/17 03:48現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0073ページ					













メーカー	新富士バーナー	型番	RZ-831
商品名	パワートーチ	使用ガス	EA303FA-10
ガス成分	液化ブタン、液化プロパン	火口サイズ	19mm
火炎温度	800~2000℃	燃焼時間	約1時間5分
ガス消費量	約320g/h	ガス容量	220g
総重量	630g		

## 自動着火式

縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。

空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)~スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む (2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。

スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。

逆さ使用可能です。

## 株式会社エスコ