品番: EA303FA-3

品名:1700℃ 自動着火パワートーチ



販売価格	<b>2,400円</b> (税抜)/ 2,640円(税込)				
カタログ価 格	2,400円(税抜)/2,640円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/17 03:43現在)				
商品入数	1 販売単位 個				
カタログページ	0073ページ				














## 仕様

メーカー	新富士バーナー	型番	RZ-820B
商品名	パワートーチ	適用ガス	EA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます。)
火炎温度	1500~1700℃	火口サイズ	16mm
成分	液化ブタン・液化プロパン(内容量 170g)	ガス消費量	約169g/h(標準付属ボンベ使用時)
燃焼時間	約1時間30分(標準付属ボンベ使用 時)	熱量	約2.3kW(2000kcal/h)(標準付属ボンベ使用時)
重量	480g(火口のみ:130g)		

自動点火、横型(軽量)タイプ

パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎

各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。

逆さ使用可能です。

## 株式会社エスコ