

品番：EA303JA-1

品名：1650℃ 自動着火パワートーチ



販売価格	5,400円(税抜) / 5,940円(税込)		
カタログ価格	5,400円(税抜) / 5,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/05/21 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0073ページ2509ページ		



仕様

メーカー	東邦金属工業	型番	HD-2500
火炎温度	1650℃	火口サイズ	約19mm
使用ガス	プロパン、ブタン混合ガス	燃焼時間	70分(標準付属ボンベ使用時)
火力	2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)	重量(g)	210
材質	SUS304 ポリカーボネイト	使用時サイズ(W×D×H)mm	130×70×230
収納時サイズ(W×D×H)mm	120×35×50		

比較的細い炎から強力な炎まで使えます。

360°どんな方向に向けても安定した炎

バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計

自動着火式

190gカセットガス付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

