

品番：EA303JA-6

品名：液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する

	販売価格	3,300円(税抜)／3,630円(税込)		
	カタログ価格	3,300円(税抜)／3,630円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/16 18:44現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	0073ページ2509ページ		



仕様

メーカー	東邦金属工業	型番	TFB-2
火炎温度	1,100～1,200℃	火口サイズ	約21mm
使用ガス	プロパン、ブタン混合ガス	燃焼時間	100分(標準付属ボンベ使用時)
火力	1900kcal/h(標準付属ボンベ使用時)	重量(g)	170
材質	SUS304 66ナイロン	使用時サイズ(W×D×H)mm	190×70×250(ボンベ込み)
収納時サイズ(W×D×H)mm	190×40×70	使用ボンベ	EA913BC-210、-220
ソフトな炙り火から強火まで、無段階調節可能。			
逆さでも使用可能			
脱着が容易なワンタッチホルダー採用			
点火が楽なレバー(トリガー)方式			

代替品

品番	EA303JA-6A
コメント	省令の運用改正の為。仕様変更無



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.