

品番：EA304AH

品名：AC100V/140W 半田ごて(コントローラ付)



販売価格	62,800円(税抜) / 69,080円(税込)		
カタログ価格	62,800円(税抜) / 69,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 23:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0690ページ		



仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FM203-02
電源	AC100V(50/60Hz)	電源コードプラグ	3芯ゴムコード、二極接地型プラグ
消費電力	140W	制御温度	200~450℃
サイズ	120(W)×190(D)×120(H)mm	重量	2.7kg
温度精度	無負荷時リップル温度±5℃	出力	24V

こて先別売(EA304AG-1~-31よりお選び下さい。)

1台ではんだ付け、はんだ除去、SMDリワークまで可能な画期的なステーション

カット面のみ、はんだメッキしております。

強力な熱回復特性

オートパワーシャットオフ機能

簡単な温度補正 - フロントパネル左側にあります。

温度補正穴(プロセスゲート)にこて先を差し込むだけで、自動的に正確なこて先設定温度に補正。

鉛フリー半田付け対応品

静電気対策仕様

代替品



品番 EA304AG-110

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.