

品番：EA304AK-1

品名：AC100V/100W コントローラー付半田ごて



販売価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
カタログ価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/02 11:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0691ページ		



仕様

メーカー	白光(HAKKO)	型番	FX888DX-81SV
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	100W
プラグ	2極接地	設定温度	50~480℃
リップル温度	無負荷時:±1℃(200~480℃の間で設定時)	色	チタニウムシルバー
<ステーション部>仕様			
出力	AC 26V	サイズ	100(W)×125(D)×120(H)mm
重量	1.2kg		
<こて部>仕様			
消費電力	65W(26V)	こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV	ヒーター	セラミックヒーター
コード長さ	1.2m	全長	こて先(EA304HD-1)装着時: 217mm(コード除く)
重量	こて先(EA304HD-1)装着時: 46g(コード除く)		

ロータリーエンコーダ採用、回して「選択」、押して「確定」で簡単に設定

ロータリーエンコーダを左右に回すだけで温度変更可能

ロータリーエンコーダを長押しするとアジャストモード→実際の測定値を入力すると自動で温度補正

プリセットモード搭載

温度表示付き

鉛フリーはんだ対応

RoHS規制対応

ESD SAFE 対策製品

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

※EA304AR-100、-101、EA304AJ-20のこて先はEA304HD-1～8

※EA304AK-100のこて先はEA304HD-11～14

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.