品番: EA304AK-1

品名: AC100V/100W コントローラー付半田ごて



販売価格	23,300円 (税抜)/ 25,630円(税込)				
カタログ価 格	23,300円(税抜)/25,630円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/20 04:35現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					









仕様

メーカー	白光(HAKKO)	型番	FX888DX-81SV
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	100W
プラグ	2極接地	設定温度	50~480℃
リップル温度	無負荷時:±1℃(200~480℃の間で 設定時)	標準こて先	T18-B(EA304HD-1)
サイズ	100(W)×125(D)×120(H)mm	重量	1.2kg
こて部消費電力	65W(26V)	こて先アース間抵抗	<2Ω
こて部リーク電圧	<2mV	こて部ヒーター	セラミックヒーター
こて部コード長	1.2m	こて部全長	217mm
こて部重量	46g	色	チタニウムシルバー

ロータリーエンコーダ採用、回して「選択」、押して「確定」で簡単に設定

ロータリーエンコーダを左右に回すだけで温度変更可能

ロータリーエンコーダを長押しするとアジャストモード→実際の測定値を入力すると自動で温度補正

ESD SAFE対策製品

静電気減衰性試験(MIL-STD-3010Aの試験方法4046)に基づき、アースが接地された状態で帯電電圧50V以下

鉛フリーはんだを使用した作業にもおすすめです。

プリセットモード搭載

温度表示付き

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 ※EA304AR-100、-101、EA304AJ-20のこて先はEA304HD-1~8

※EA304AK-100のこて先はEA304HD-11~14

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.