

品番：**EA304AR-101**

品名：[EA304AR用] 窒素ガス半田ごて



販売価格	<b>21,500円</b> (税抜) / 23,650円 (税込)		
カタログ価格	21,500円 (税抜) / 23,650円 (税込)		
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2026/06/18 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0691ページ		



#### 仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FX8802-01
消費電力	65W (26V)	こて先温度	50~480°
こて先アース間抵抗	<2Ω	リーク電圧	<2mV
コード長	1.2m	全長	237mm (こて先付け)

EA304AR、EA304AK-1 交換用半田ごて

窒素ガスがこて先全体を包み込むことで酸素を遮断し、こて先とはんだの酸化を防ぎ、予熱効果を高めます。

鉛フリーはんだ対応

RoHS規制対応品

ESD SAFE 静電対策製品

※適用こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.