

品番：EA304AS-4

品名：[EA304AH用] 半田吸取器



販売価格	25,800円(税抜) / 28,380円(税込)		
カタログ価格	25,800円(税抜) / 28,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 00:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0690ページ		



仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FM2024-02
入力電源	AC24V (EA304AHまたは旧EA304ANが必要です。)	消費電力	70W(24V)
設定温度	350~450℃	ノズルアース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV	コード長さ	1.2m
全長	180mm (EA323HD-3のノズルをつけた場合)	重量	65g (EA323HD-3のノズルをつけた場合)

EA304AH交換用半田吸取器

熱回復性にすぐれたノズル・ヒーター一体型

ノズル(EA323HD-3)の交換がワンタッチで可能

1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能

ノズルが冷めなくても交換可能

鉛フリーはんだ対応

RoHS規制対応品

ESD SAFE 静電対策製品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.