

品番 : EA304AS-4

品名 : [EA304AH用] 半田吸取器



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 25,800円(税抜)／28,380円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 25,800円(税抜)／28,380円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/01 02:08現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0690ページ                      |      |   |



## 仕様

|       |                                     |           |                          |
|-------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|
| メーカー  | 白光(HAKKO)                           | 型番        | FM2024-02                |
| 入力電源  | AC24V<br>(EA304AHまたは旧EA304ANが必要です。) | 消費電力      | 70W(24V)                 |
| 設定温度  | 350~450°C                           | ノズルアース間抵抗 | <2Ω                      |
| リーク電圧 | <2mV                                | コード長さ     | 1.2m                     |
| 全長    | 180mm(EA323HD-3のノズルをつけた場合)          | 重量        | 65g(EA323HD-3のノズルをつけた場合) |

EA304AH交換用半田吸取器

熱回復性にすぐれたノズル・ヒーター一体型

ノズル(EA323HD-3)の交換がワンタッチで可能

1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能

ノズルが冷めなくても交換可能

鉛フリーはんだ対応

RoHS規制対応品

ESD SAFE 静電対策製品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.