品番: EA304AS-5

品名: [EA304AF,AF-10,AG,AH用] 窒素ガス半田ごて



販売価格	15,800円 (税抜)/17,380円(税込)					
カタログ価 格	15,800円(税抜)/17,380円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/20 04:30現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0700ページ					



仕様

メーカー	白光(HAKKO)	型番	FM2026-02
消費電力	70W(24V)	設定温度	200~450℃
ノズルアース間抵抗	<2Ω	リーク電圧	<2mV
コード長さ	1.2m		

EA304AF、AF-10、AG、AH、旧EA304AN交換用窒素ガス半田ごて

窒素ガスがこて先全体を包み込むことで酸素を遮断し、こて先とはんだの酸化を防ぐことで予熱効果を高めます。

鉛フリーはんだ対応

ESD SAFE対策製品

静電気減衰性試験(MIL-STD-3010Aの試験方法4046)に基づき、アースが接地された状態で帯電電圧50V以下

RoHS規制対応品

※こて先は取寄せになります。

※適用こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。

株式会社エスコ