

品番 : EA304AS-5

品名 : [EA304AF,AF-10,AG,AH用] 窒素ガス半田ごて



販売価格	16,100円(税抜)／17,710円(税込)		
カタログ価格	16,100円(税抜)／17,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/01 02:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0690ページ		



仕様

メーカー	白光(HAKKO)	型番	FM2026-02
消費電力	70W(24V)	設定温度	200~450°C
ノズルアース間抵抗	<2Ω	リーク電圧	<2mV
コード長さ	1.2m		

EA304AF、AF-10、AG、AH、旧EA304AN交換用窒素ガス半田ごて

窒素ガスがこて先全体を包み込むことで酸素を遮断し、こて先とはんだの酸化を防ぐことで予熱効果を高めます。

鉛フリーはんだ対応

ESD SAFE 静電対策製品

RoHS規制対応品

※こて先は取寄せになります。

※適用こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.