

品番：**EA304AS-7**

品名：[EA304AH用] 高熱容量窒素ガス半田ごて



販売価格	20,400円 (税抜) / 22,440円 (税込)		
カタログ価格	20,400円 (税抜) / 22,440円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/02 10:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0690ページ		



仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FM2031-01
消費電力	140W (24V)	設定温度	200~500℃
ノズルアース間抵抗	<2Ω	リーク電圧	<2mV
コード長さ	1.2m		

EA304AH、旧EA304AN用の窒素ガス半田ごて

140Wのハイパワー高熱容量窒素半田ごて

鉛フリーはんだ対応

RoHS規制対応品

ESD SAFE 静電対策製品

※こて先は取寄せになります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.