

品番 : EA304HB-310

品名 : AC100V/300W 半田ごて



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,960円(税抜) / 6,556円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,960円(税抜) / 6,556円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/05/26 22:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0689ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|----------------|-------|-----------------|
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 364 |
| 用途 | 電気配線や金属のはんだ付けに | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 300W | こて先温度 | 587℃ |
| こて先 | 15mm | こて先形状 | F型 |
| ヒーター | ニクロムヒーター | 全長 | 358mm |
| 重量 | 585g | プラグ | 平型 |

めっきを施していない銅のこて先のため、作業に合わせてヤスリで加工が可能です。

RoHS規制対応品

熱伝導の良い銅こて先を採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.