品番: EA304HD-50B

品名: AC100V/50W 半田鏝(温度制御)



販売価格	6,400円 (税抜)/7,040円(税込)				
カタログ価 格	6,400円(税抜)/7,040円(税込)				
在庫数	最新在庫: 46 (2025/11/20 07:37現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0701ページ				









仕様

メーカー	白光(HAKKO)	型番	FX600-02
用途	IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	50W	設定温度範囲	200・270・320・420・500℃(5段階)
こて先	R0.5mm	リップル温度	無負荷時±1℃
ヒーター	セラミックヒーター	プラグ形状	平型
全長	233mm(付属こて先装着時)	重量	61g(付属こて先装着時)

こて先の内部構造を見直すことで熱伝導率を高め、強力な熱復帰率を実現しました。

ダイヤル式の簡単温度設定(ダイヤルを外すことで、設定温度のロックも可能)

LEDで到達温度をお知らせします。

CALボリュームで温度補正が可能です。

鉛フリーはんだ対応

RoHS規制対応品

※適用こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.