

品番 : EA304HD-50C

品名 : AC100V/ 50W 半田鋺(温度制御)



販売価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
カタログ価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/02 10:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0691ページ		




LEDで設定温度に達したことをお知らせします。



ダイヤル式の簡単温度設定(ダイヤルを外すことで、設定温度のロックも可能)



ロックキーでの設定変更



仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FX600-01
用途	IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	50W	設定温度範囲	200・270・320・420・500℃(5段階)
こて先	R0.5mm	リップル温度	無負荷時±1℃
ヒーター	セラミックヒーター	プラグ形状	2極接地型プラグ
全長	233mm(こて先含む)	重量	61g(付属こて先装着時)

こて先の内部構造を見直すことで熱伝導率を高め、強力な熱復帰率を実現しました。

ダイヤル式の簡単温度設定(ダイヤルを外すことで、設定温度のロックも可能)

LEDで到達温度をお知らせします。

CALボリュームで温度補正が可能です。

鉛フリーはんだ対応

RoHS規制対応品

※適用こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.