

品番：EA304PR-1

品名：AC100V/30W 卓上スチロールカッター



販売価格	25,100円(税抜) / 27,610円(税込)		
カタログ価格	25,100円(税抜) / 27,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 17:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0694ページ		



仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	27180
ブランド名	プロクソン (PROXXON)	電源	100V(50/60Hz)
最大切断厚さ	直線: 100mm 曲線: 20mm	連続使用時間	最低温度: 30分 最高温度: 15分
消費電力	30W	温度調節	約100℃～200℃
テーブルサイズ	390×280mm(目盛付アルミ製)	アーム内寸法	350mm
ニクロム線径	φ0.2mm×30m	本体サイズ	520(W)×300(D)×280(H)mm
コード長	2m	重量	3kg
付属品	ニクロム線、切断ガイド		

発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字などの切り抜き作業に最適

ニクロム線ホルダーは左右に移動させることができるので、斜め切りも可能

加工物もすべりやすく、作業性の良い目盛グリッド付きアルミテーブル

切断ガイドを使用した直線切り、角度切りや切り抜き作業が可能

ニクロム線の温度調節付ですので、さまざまな種類の発泡スチロールで作業ができます。

代替品



品番 EA304YC-3

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.