

品番 : EA304XA

品名 : AC100V/40W ホットナイフセット



販売価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
カタログ価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/27 12:19現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0694ページ1600ページ1733ページ		



切断可能な材質と範囲	切削可能な範囲(mm以下)
材質	厚さ
薄板(銅板)	2mm - 4mm
アルミ板	0.8mm - 1.5mm
A B S	2mm - 4mm
スチール板	2mm - 4mm
ステンレス	2mm - 4mm
ポリカーボネート	0.8mm - 1.5mm
プラスチック	切削不可
ナイロン(PP)	3mm

カタログ訂正 25/12/01 全長: (誤) 235mm → (正) 230mm(No.56,57 1253)

仕様

メーカー	白光(HAKKO)	型番	515
用途	プラ板やプラモデルのランナーのカット、バリ取りなどに	〈セット内容〉	・ホットナイフ(刃長:1.0mm) ・こて先(φ4mm) ・糸はんだ(φ1.6×600mm)
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	40W
こて先温度	400℃	全長	こて先付けた場合: 230mm(コード除く)
重量	180g	ヒーター	ニクロムヒーター
プラグ	平型		

熱で溶かしながらカットするので軽い力で作業が可能

RoHS規制対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.