

品番：EA304YF-1A

品名：AC100V/40W マルチヒートカッター



販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/14 14:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0694ページ1600ページ		



刃自体が発熱し溶断するのでウレタンスポンジ・ロープ・ネットなどをほつれることなくスムーズに切断可能!

仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	SG-31
用途	発泡スチロールやウレタンの切削加工、ロープ・ネット・魚網・シートの切断に	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	40W	カッター温度(°C)	約400°C(A型パーツ) 約500°C(I型パーツ)
サイズ	130×58×167(H)mm	重量	1kg(電源コード含む)
コード長	3m	付属品	アタッチメント×2(A型・I型)、ドライバー
材質	合成樹脂		

ロープ・ネット・PPテープ、シートなどがほつれずスムーズに切断できます。

刃自体が発熱しますので、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジなどが簡単に切削加工できます。

通電時はランプが点灯

付属のアタッチメントでは、直線加工、ロープカットなど用途に合わせて付け替え可能です。

<付属アタッチメント>

A型パーツ(長さ:135mm、発熱部:75mm)

切断可能材料:発泡スチロール(ポリスチレン)、発泡材(ポリウレタン、ポリプロピレン等)

I型パーツ(長さ:86mm、発熱部:26.5mm)

切断可能材料:樹脂ロープ

<別売り交換アタッチメント>

曲線用(B型):EA304YF-12

溝堀り用(C型):EA304YF-13

フレキシブル(任意の形に曲げて使用):EA304YF-14

<使用上の注意>

・切断するスピードによっては臭気・煙が発生します。換気を十分に行なってください。

・切断のスピードは材料の溶け具合に合わせて押し進めてください。

・アタッチメントは必ず専用のものご使用ください。事故や故障の原因になります。アタッチメントを削るなどの加工をしないでください。

・過度な連続使用は本体の寿命を縮めますので定期的に本器を休ませてください。

交流100V、単独のコンセント以外では使用しないでください。

・A型アタッチメントは、発泡スチロール(ポリスチレン)及び、その他の発泡材(ポリウレタン、ポリプロピレン等)の切断に適しています。※発泡材の倍率、添加剤によっては切断できない場合があります。

・I型アタッチメントは、樹脂製のロープ、シート、ネット(ポリプロピレン、ナイロン、アクリル繊維、ポリエステル等)の切断に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.